



CARATTERISTICHE

Cefar Rehab X2 offre 30 programmi per una vasta gamma di indicazioni.

Programmi

- TENS: Cefar Flow TENS, frequenza mista (stimolazione Han), numerosi programmi per il trattamento del dolore
- NMES: programmi per la riabilitazione neurologica e ortopedica
- Stimolazione alternata, programmi di rafforzamento con riposo attivo, riscaldamento, recupero e massaggio

Tecnologia

- Cefar Easy Touch™: regolazione automatica dell'intensità – premendo un pulsante l'intensità viene impostata e regolata automaticamente in base ai risultati dell'analisi dell'autotest. Cefar Easy Touch facilita il trattamento e assicura un'erogazione della stimolazione a un livello ottimale ed efficace
- Programmabile: Cefar Rehab X2 consente

al terapeuta di creare e salvare tre programmi personali

- Cefar Flow Tens: programma preimpostato dotato di una confortevole tecnica di stimolazione. Entrambi i canali vengono utilizzati contemporaneamente per combinare l'effetto antalgico a una piacevole sensazione di massaggio. Altri vantaggi: schermo retroilluminato, funzione di pausa, blocco del programma, timer, blocco tasti, autocontrollo e conformità

Vantaggi

- Cefar Clinical Guide (CCG™): il manuale dell'utente contiene informazioni complete sulle indicazioni più comuni. E' possibile trovare linee guida e suggerimenti sui programmi accompagnate da foto del posizionamento degli elettrodi per le applicazioni più comuni.
- Interruttore manuale: l'interruttore manuale consente la regolazione manuale della durata delle contrazioni durante i programmi di stimolazione intermittente, assicurando un trattamento personalizzato efficace



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE DESCRIZIONE

CEFAR REHAB X2

2942 Kit Rehab X2

ACCESSORI INCLUSI

1240	Set di cavi bipolari (2 pezzi)
2948	Cefar Rehab X2 Manuale utente
1559	Custodia rigida Cefar
1495	Cordino e gancio per cintura Cefar
1551	Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)
1845	Interruttore manuale
42198	Elettrodi Dura-Stick Plus a filo 5x5 cm (4 pezzi)

ACCESSORI OPZIONALI

1570 Caricabatterie rapido 1,2 V

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	27 preimpostati 3 programmabili
Corrente costante:	Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/canale
Ampiezza massima impulso:	99,5 mA
Incrementi intensità impulsi:	Minimo di 0,5 mA
Ampiezza impulso:	400 µs
Frequenza impulso:	1-120 Hz
Fonte di alimentazione:	2 batterie alcaline AA da 1,5 v
Classe di sicurezza elettrica:	Classe II, tipo BF
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60101-1-2
Dimensioni (L x P x A):	120 x 30 x 50 mm
Peso:	180 g incl. batterie

FORMA ONDA



- Bifase simmetrica compensata al 100%

GARANZIA

2 anni: Kit Rehab X2

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.